

TOPNIK L3 „no clean” - w mazaku


Do prac serwisowych podczas lutowania i wymiany układów scalonych

OPIS i APLIKACJA

Mazak z zaworem odcinającym przeznaczony jest do precyzyjnego nanoszenia topnika ułatwiającego proces za- i wylutowania skomplikowanych układów scalonych. Podczas naciskania końcówki mazaka następuje otwarcie zaworu dozującego i wypływ topnika. Takie rozwiązanie gwarantuje, że topnik nie paruje i nie wycieka. Końcówka wykonana została z włókna szklanego i spełniać może dodatkowo rolę czyścika powierzchni padu podczas odsysania z niego cyny. Wraz z mazakiem dostarczamy wymienną końcówkę. Topnik L3 –został zaklasyfikowany jako „no clean” –ROL0 wg J-Std 004 i nie wymaga usuwania z powierzchni po aplikacji, jego pozostałości są minimalne. Topnik L3 może być stosowany do lutowania układów PBGA.



Pojemność (zawartość topnika)	12 cm ³
Topnik-rodzaj	L3- no clean
Zawartość części aktywnych	3 %, klasa ROL0



Rys. przykład aplikacji

MAGAZYNOWANIE

Mazaki L3 należy przechowywać w chłodnym miejscu nie narażonym na bezpośrednie działanie ciepła.

Uwaga: topnik zawiera jako rozpuszczalnik alkohol izopropylowy, nie zawiera metanolu- szczegóły w karcie charakterystyki i bezpieczeństwa preparatu.

Ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich uwarunkowań, w jakich mogą być użyte nasze produkty, powyższe dane zawierają typowe wartości i nie są specyfikacją. Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Każdy użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia prób z naszymi produktami przed ich zastosowaniem z uwzględnieniem lokalnych przepisów BHP

Dalsze informacje możecie Państwo uzyskać w firmie
"LENZ", 43-100 Tychy, Tel/Fax 032 2272806